

Balise d'audio-repérage bluetooth



La balise d'audio-repérage bluetooth vous permet de signaler la présence des points importants d'un bâtiment (entrée, plan multisensoriel...) aux personnes ayant un handicap visuel via 1 à 4 messages vocaux. Elle peut être installée au-dessus d'une porte ou incluse dans un totem ou une enseigne visuelle.

Cette balise de guidage sonore pour aveugles et malvoyants fonctionne avec toutes les télécommandes à fréquence universelle existante (norme NFS 32-002, 868,3 MHz) données généralement par les collectivités, les MDPH ou les associations. Le message s'enclenche lorsqu'une personne utilise sa télécommande dans un rayon de 20-30 m maximum.



Chaque message de la balise sonore bluetooth est programmé à la commande, après envoi des textes voulus par vos soins, via un logiciel de synthèse vocale. Ces messages peuvent être modifiés sur la carte SD ou à distance depuis votre ordinateur (compatible PC uniquement). Pour récupérer la carte, il est nécessaire d'ouvrir le boîtier.

Pour le confort des personnes non-voyantes, il est conseillé d'inclure parmi vos 4 messages :

- Le nom du bâtiment/de l'entreprise
- Des informations pratiques (horaires d'ouverture...)
- Des particularités d'accès (position de l'accueil, d'un ascenseur...)
- Des informations complémentaires (numéro de téléphone...)

Caractéristiques :

- Alimentation : 220 VAC - 12 VCC
- Boîtier étanche IP65
- Mise à jour à distance depuis votre PC par connexion bluetooth
- Dimensions : 128 x 160 x 60 mm
- Poids : 0,5 kg
- Programmation directe des messages sur la carte SD ou à distance via bluetooth depuis votre PC (incompatible avec Mac)
- Vendu avec ou sans logiciel de gestion des messages
- Températures supportées : de -30°C à +85°C
- Fixation : 2 trous de 4 mm + cheville plastique (vis non fournies)
- Bouton de réglage manuel du volume

Caractéristiques techniques : Balise d'audio-repérage bluetooth

Modèle	HA0117.01	HA0117.02
Message	1 à 4 courts messages	1 à 4 courts messages
Programmation	Sur la carte SD ou à distance via Bluetooth depuis votre PC	Sur la carte SD ou à distance via Bluetooth depuis votre PC
Dimensions (mm)	128 x 160 x 60	128 x 160 x 60
Conditionnement	Sans logiciel de gestion	Avec logiciel de gestion
Poids (kg)	0.50	0.50

Options : Balise d'audio-repérage bluetooth



Balise d'audio-repérage bluetooth

La balise d'audio-repérage bluetooth vous permet de signaler la présence des points importants d'un bâtiment (entrée, plan multisensoriel...) aux personnes ayant un handicap visuel via 1 à 4 messages vocaux. Elle peut être installée au-dessus d'une porte ou incluse dans un totem ou une enseigne visuelle.

Cette balise de guidage sonore pour aveugles et malvoyants fonctionne avec toutes les télécommandes à fréquence universelle existante (norme NFS 32-002, 868,3 MHz) données généralement par les collectivités, les MDPH ou les associations. Le message s'enclenche lorsqu'une personne utilise sa télécommande dans un rayon de 20-30 m maximum.

Chaque message de la balise sonore bluetooth est programmé à la commande, après envoi des textes voulus par vos soins, via un logiciel de synthèse vocale. Ces messages peuvent être modifiés sur la carte SD ou à distance depuis votre ordinateur (compatible PC uniquement). Pour récupérer la carte, il est nécessaire d'ouvrir le boîtier.

Pour le confort des personnes non-voyantes, il est conseillé d'inclure parmi vos 4 messages :

- Le nom du bâtiment/de l'entreprise
- Des informations pratiques (horaires d'ouverture...)
- Des particularités d'accès (position de l'accueil, d'un ascenseur...)
- Des informations complémentaires (numéro de téléphone...)

Caractéristiques :

- Alimentation : 220 VAC - 12 VCC
- Boîtier étanche IP65
- Mise à jour à distance depuis votre PC par connexion bluetooth
- Dimensions : 128 x 160 x 60 mm
- Poids : 0,5 kg
- Programmation directe des messages sur la carte SD ou à distance via bluetooth depuis votre PC (incompatible avec Mac)
- Vendu avec ou sans logiciel de gestion des messages
- Températures supportées : de -30°C à +85°C
- Fixation : 2 trous de 4 mm + cheville plastique (vis non fournies)
- Bouton de réglage manuel du volume