

## Kit de plots podotactiles acier



Le kit de plots podotactiles acier s'utilise pour réaliser des bandes d'éveil à la vigilance en intérieur comme en extérieur. Il comprend un gabarit de pose et 100 plots. Les pastilles podotactiles ne possèdent pas de pieds et se collent directement sur le sol. Elles respectent la norme NF P98-351. Pour la création d'une BEV, il faut prévoir 147 plots podotactiles au mètre linéaire.

Caractéristiques des clous podotactiles:

- Nombre de plots par kit : 100
- Diamètre : 25mm
- Hauteur : 5mm
- Matériau : Acier
- Fixation : à coller
- Livré avec 1 gabarit pour placement de plots
- A placer à 50cm de la première marche

## Caractéristiques techniques : Kit de plots podotactiles acier

| Modèle          | HA0196.01                       |
|-----------------|---------------------------------|
| Conditionnement | 100 plots et un gabarit de pose |
| 'Matière'       | Acier                           |
| Fixation        | A coller                        |
| Diam. (mm)      | 25                              |
| Hauteur (mm)    | 5                               |
| Utilisation     | Intérieure et extérieure        |
| 'Matière'       | Acier                           |
| Poids (kg)      | 1.89                            |

## Options : Kit de plots podotactiles acier

Kit de plots podotactiles acier

Le kit de plots podotactiles acier s'utilise pour réaliser des bandes d'éveil à la vigilance en intérieur comme en extérieur. Il comprend un gabarit de pose et 100 plots.

Les pastilles podotactiles ne possèdent pas de pieds et se collent directement sur le sol. Elles respectent la norme NF P98-351.

Pour la création d'une BEV, il faut prévoir 147 plots podotactiles au mètre linéaire.

Caractéristiques des clous podotactiles:

- Nombre de plots par kit : 100
- Diamètre : 25mm
- Hauteur : 5mm
- Matériau : Acier
- Fixation : à coller
- Livré avec 1 gabarit pour placement de plots
- A placer à 50cm de la première marche



